

# RACCORD DE PLACARD COUPE-FEU CFS-CID CS

**Description du produit**

- Un dispositif d'accouplement conçu pour répondre aux besoins des toilettes encastrées.
- Le matériau peut être soudé par solvant aux tuyaux en PVC.
- Disponible pour les applications PVC 3 po et 4 po.

**Dimensions du produit (diamètre x hauteur)**

- 3 po : 5-11/16 po x 3-1/8 po
- 4 po : 6-3/4 po x 3-5/8 po

**Dimensions de l'application**

- 3 po : diamètre intérieur de 3-1/2 po (pour utilisation avec un tuyau en PVC de 3 po)
- 4 po : diamètre intérieur de 4-1/2 po (pour utilisation avec un tuyau en PVC de 4 po)

**Épaisseur minimale de la dalle**


- 6"

**Couleur**

- Rouge

**Instructions d'installation**

- Consultez la documentation de Hilti ou les catalogues de tiers pour obtenir des détails complets en matière d'application et d'installation


**Fiche technique**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Plage de température d'application</b>   | 40 °F à 120 °F  |
| <b>Plage de température de stockage</b>     | 40 °F à 120 °F  |
| <b>Plage de résistance à la température</b> | -68 °F à 212 °F |
| <b>Durée de conservation</b>                | Non pertinent   |

**Renseignements de commande**

| Désignation de la commande                    | Quantité d'emballages de vente | Numéro de l'article |
|---|--------------------------------|---------------------|
| Raccord de placard coupe-feu CFS-CID CS, 3 po | 12 pc                          | 2136604             |
| Raccord de placard coupe-feu CFS-CID CS, 4 po | 12 pc                          | 2136605             |

