

# PLAQUE À ORIFICES MULTIPLES COUPE-FEU ET COUVERCLE DE PLAQUE À ORIFICES MULTIPLES COUPE-FEU CFS-SL GP ET CFS-SL GP CAP

## Description du produit

- La plaque à orifices multiples Hilti est une solution préassemblée idéale pour regrouper les dispositifs de gestion des câbles Hilti de 4 po de diamètre, permettant ainsi une capacité de câbles accrue.
- Tailles de 16 po et de 24 po pour les largeurs de poteaux courantes
- L'ensemble comprend deux (2) plaques, une pour chaque côté du mur.

## Caractéristiques du produit

- Pré-assemblées, prêtes à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour une installation plus rapide et plus simple. Aucun assemblage requis.
- Avec les joints coupe-fumée intégrés, nul besoin de recourir à un produit coupe-feu supplémentaire lorsque les normes en vigueur sont respectées.
- S'installe facilement sur des poteaux ou en surface pour des constructions neuves ou des rénovations.
- Plaques à orifices multiples de 16 po et de 24 po pour les largeurs de poteaux courantes
- Se range facilement à l'horizontale ou à la verticale pour assurer une productivité maximale
- S'adapte à tous les dispositifs de gestion des câbles Hilti de 4 po de diamètre
- La plaque à orifices multiples peut être adaptée aux installations de câbles existants
- Un couvercle pour plaque à orifices multiples est offert pour les ouvertures vides et en vue d'une expansion éventuelle
- Conforme au programme Buy American
- Satisfait aux exigences LEED<sup>MC</sup> pour la qualité de l'environnement intérieur : crédit 4.1 — Matériaux à faibles émissions, adhésifs et produits d'étanchéité
- Faible teneur en COV et sans CFC ou HCFC

## Zones d'application

- Applications pour câble et faisceau de câbles
- Cloisons en plaques de plâtre et en blocs de béton
- Projets de rénovation ou de construction neuve

## Directives d'installation


- Consulter la documentation de Hilti ou les listes d'autres fournisseurs pour avoir tous les détails d'utilisation et d'installation



Plaque à orifices multiples de 16 po



Plaque à orifices multiples de 24 po



Couvercle de plaque à orifices multiples

## Fiche technique

	Plaque à orifices multiples de 16 po	Plaque à orifices multiples de 24 po
<b>Dimensions</b>	16,4 po x 8,3 po x 1 po	24,4 po x 8,3 po x 1 po
<b>Poids</b>	1 497 g (3,3 lb)	2 495 g (5,5 lb)
<b>Essais réalisés</b>	ASTM E 814 CAN/ULC-S115 UL 1479	

