



# APERÇU DU PORTEFEUILLE D'INSERTS POUR OUTIL MULTIFONCTION SMT 6-22

	Niveau de rendement			Niveau Starlock			Applications clés														Lame				Gros paquet		Paquet d'essai				
	SPX Ultimate	SP Premium	P Standard	Starlock MAX	Starlock PLUS	Starlock	Bois tendre (contreplaqué, OSB, MDF)	Bois franc	Laminé	Tableau	Clou mou	Métal mince	Aluminium	Acier inoxydable	Béton poreux/ Briques molles	Cloison sèche et plâtre	Fibre de verre	Époxy	Coulis/Mortier	Colle et peinture	Type de dents*	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Photo	Ajouter Nom	N° d'article	Quantité de vente	N° d'article	Quantité de vente	
<b>Lame plongeante</b>																															
Bois																						HCS	50	32				3867279	3	2368500	1
Bois franc																						BiMetal	50	32				3867280	3	2368501	1
Métal mince											1 mm										BiMetal	50	32				3867281	3	2368502	1	
Acier inoxydable											3 mm		3 mm								Carbure	55	32				3867282	3	2368503	1	
Universel											1 mm										BiMetal	80	32						2368504	1	
											1 mm										BiMetal	60	32				3867278	3	2368505	1	
											1 mm											BiMetal	50	65						2368506	1
<b>Lame de scie</b>																															
Universel											1 mm										BiMetal			80					2368507	1	
Mortier et coulis																					Carbure			85					2368509	1	
<b>Racloir</b>																															
Colle et peinture																					HCS								2368508	1	
<b>Ponçage</b>																															
Bois																								93					2368511	1	
																								93		Feuille de ponçage (4 x P80, 4 x P120, 2 x P240)		2381638	10		
Mortier et coulis																					Carbure			90					2368510	1	

recommandé  
 utilisation possible

\* Type de dent  
**Carbure** : Durabilité maximale et capacité de couper les matériaux les plus résistants  
**BiMetal** : Combinaison d'un corps flexible et de dents résistantes à l'usure, pour une durée de vie plus longue  
**HCS** : Flexible et pliable, mais seulement recommandé pour le bois